


Garant**Elektricky výškově nastavitelné pracoviště nosnost max. 250 / 200 kg deska Eluplan tmavá, Typ: 1500/S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920301 1500/S
GTIN	4062406120771
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Základní rám se zvedací jednotkou s příčnými výztuhami bočně a vzadu pro stabilizaci. 50 mm silná deska, tmavý Eluplan. Pracovní stůl se střížnými plechy, s možností řadového uspořádání.

Lakování:

Výškově nastavitelné nohy černé, příčné výztuhy antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Doporučení:

Lehké montážní práce vsedě a vestoje.

Upozornění:

Z důvodu maximální nosnosti by se měla používat jen pojízdné skříňky. Zabraňte montáži skříní pod pracovní desku. Další díly nástavby příslušně snižují nosnost. Dodávka kompletně smontovaná.

Technický popis

ComfortClose	ne
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Hloubka	750 mm
Materiál pracovní desky	Eluplan tmavý
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ano

Nosnost při dlouhodobém zatížení	250 kg
Pracovní deska délka	1500 mm
Šířka	1500 mm
Hmotnost	105 kg
Pracovní deska hloubka	750 mm
Maximální nosná síla	250 kg
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	720 - 1200 mm
Rychlost zvedání	38 mm/s
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Tloušťka materiálu	1 mm
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Druh produktu	Pracovní stůl