


**Garant****Děrované plechy po stranách 2dílné, Typ: 750****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920360 750
GTIN	4062406120795
Třída artiklu	91S

**Popis****Provedení:**

Stěna z ohýbaného ocelového plechu □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Pro boční upevnění u pracovišť s elektrickým nastavením výšky pro lehké zatížení. Děrované plechy jsou šroubovány na příčné výztuhy. Sada 2dílná.

**Vhodné pro:**

Pracoviště s elektrickým nastavením výšky pro lehká zatížení č. 920301 – 920306.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacího materiálu.

**Lakování:**

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Technický popis**

Výška	146 mm
Hmotnost	0,6 kg
Šířka	536 mm
Hloubka	73 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Boční obložení