

**Brusné tělísko jemné, SiC, Typ: KE1632****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551780 KE1632
GTIN	4027497555000
Třída artiklu	56L

**Popis****Provedení:**

**Brusná tělíska LUKAS** (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska LUKAS jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Keramicky vázaná brusná tělíska **SiC**, zrno 80 (jemné), s vysokým samoostřícím efektem a strukturou s otevřenými póry pro zlepšení odvádění třísek. StopkaØ 6 mm, délka stopky 40 mm.

**Použití:**

Pro obrábění **hliníkových slitin** a **měkkých materiálů (barevných kovů)**. Doporučená řezná rychlost 25 – 40 m/s.

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	jemný
Ø hlavy	16 mm

Délka stopky	40 mm
Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	32 mm
Zkratka brusiva	SiC
Atribut názvu produktu	SiC
Druh produktu	Brusné tělísko