

Garant**Frézovací tělísko Z FINE velmi jemná, TK, Typ: AS0313****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 546840 AS0313 |
| GTIN | 4045197726414 |
| Třída artiklu | 51D |

Popis**Provedení:**

Technické frézy **GARANT** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.

TK malé technické frézy s \varnothing stopky 3 mm.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Technický popis

| | |
|---------------------|-------------------------|
| \varnothing hlavy | 3 mm |
| Tvar | AS0613 |
| Zkratka ozubení | Z FINE |
| Popis tvaru | Válec s čelním ozubením |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Celková délka | 43 mm |
| Jemnost ozubení | velmi jemný |
| Ø stopky | 3 mm |
| Délka hlavy | 13 mm |
| Řada | Ozubení Z FINE |
| Řezný materiál | TK |
| Druh produktu | Technická fréza |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |