

Mahr**Digitální třmenový mikrometr s posuvným vřetenem, výstup dat, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421602 25-50
GTIN	4059192058531
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Inovativní třmenový mikrometr s **10 mm velkými číslicemi** na kontrastním displeji. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Měřící vřeteno kalené a broušené. Měřící plochy z tvrdokovu. Předsazená ráčna s rychloposuvem. Lakovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nulování v libovolné poloze. Díky komfortnímu **ukazateli tolerancí a dodatečnými varovnými mezemi** obsluha rozpozná, zda obrobek leží v tolerančním rozmezí.

REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Popis:

- **Stoupání vřetena od 5 mm za otáčku snižuje dobu nastavení.**
- **Neotáčivé vřeteno šetří měřené povrchy.**

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 nastavovací měrky od vel. 25-50.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.

Technický popis

Mezní chyba	2 µm
Počet obsažených baterií	1
Kalibrování	B2
Ø vřetene	6,5 mm
Stoupání vřetena	5 mm
Rozlišení	0,001 mm
Rozsah měření	25 - 50 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Odečet	0,00005 palec
Výška číslic LCD displeje	10 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100

Příslušenství

Připojovací kabel Obousměrné s datovým tlačítkem Typ USB2	498941 USB2
Připojovací kabel Obousměrné s datovým tlačítkem Typ D2	498941 D2

