

Garant**Sada přesných vnitřních měřicích přístrojů, Rozsah měření: 18-150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	435192 18-150
GTIN	4045197726360
Třída artiklu	41C

Popis**Provedení:**

Přesný samostředící dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středícím talířkem. **Lehké**, stabilní provedení s **CFK prvky**, díky tomu nižší **tepelná dilatace** a zvýšená **antikorozi ochrana**. Ochrana rukou na držáku přístroje snižuje dodatečně teplotní vlivy. Přesný přenos dráhy měřicího čepu s lehkým chodem pomocí křivkového segmentu. Nastavitelné pomocí pevných měřicích čepů s kalenou ocelovou kuličkou na různé průměry.

Provedení reklamní text:

- **Lehké, stabilní provedení s CFK prvky.**
- **Nižší tepelná dilatace.**
- **Zvýšená ochrana proti korozi.**

Použití:

K přesnému měření \varnothing otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

Rozsah dodávky:

2 vnitřní přesně měřicí přístroje č. 435190, navíc s nastavci a měřicími kroužky.

Zvláštní příslušenství:

Přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr č. 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Upozornění:

Při použití přesných úchylkoměrů je navíc potřeba prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicí dotyk č. 434900 vel. 16.

Technický popis

Počet měřicích destiček	5
Hloubka měření	146 - 178 mm
Počet měřicích čepů	20
Rozsah měření	18 - 150 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru	1 μ m
Norma	Výrobní norma
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S9
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

KalibrováníPřístroje na přesné vnitřní měření Rozsah měření 18-150 mm	020580 18-150
---	---------------

Příslušenství

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Přesný vnitřní měřicí přístroj Rozsah měření 18-35 mm	435190 18-35
Úchylkoměrchráněný proti nárazu Rozsah měření / \emptyset pouzdra 10/58 mm	432110 10/58
Přesný vnitřní měřicí přístroj Rozsah měření 50-150 mm	435190 50-150
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Přesný úchylkoměrchráněný proti nárazu Rozsah měření / \emptyset pouzdra 1/58 mm	433090 1/58