

**Koken****Zvětšovací kus IMPACT, Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	650011 4
GTIN	4991644340040
Třída artiklu	63R

**Popis****Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů upevňujte od vel. 3/8" pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.** Pohonný 4-hran s přídržným čepem.

**Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

**Technický popis**

Celková délka	32,5 mm
Hnací 4hran [x]	3/8 palec
4hran na výstupu [y]	1/2 palec
Norma	DIN 3121
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	černěné
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Sada šroubováku

---

## Příslušenství

Sada pojistných svorek pro vložky, 3/8 palce včetně stahováku, 10dílná Typ 2

650790 2

Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 22 mm

650800 22