



Samostmívací svářečí kukla optrel® crystal 2.0, Typ: CRYSTAL



Údaje o objednávce

Artikové číslo	097942 CRYSTAL
GTIN	7640127617120
Třída artiklu	09U

Popis

Provedení:

Automatická svářečská helma optrel® Crystal 2.0 umožňuje díky nové technologii **jas stupně ochrany 2**, díky čemuž je před svařováním a po něm umožněn výborný pohled na obrobek. Reprodukce barev při tomto jasu je mimořádně realistická a za tmy je umožněn **kontrastní detailní** pohled na svarovou lázeň.

Tmavé ochranné stupně: 4–12.

- **Stupeň jasu: 2**
- **S lithiovou baterií 3 V (životnost 2 500 hodin)**
- **Barva: stříbrná**
- **Zorné pole svářečský filtr: 50×100 mm**

Použití:

MIG / MAG, elektrodové svařování, WIG svařování a plazmové svařování

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.

Doba přepnutí světlo-tma: 0,1 ms

Doba přepnutí tma-světlo: 100 - 200 ms

Klasifikace dle normy EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Technický popis

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Doba přepnutí světlo-tma	0,1 ms
Klasifikace dle normy EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Doba přepnutí tma-světlo	100 - 200 ms
Druh produktu	Svářečská maska