

**Garant****Brusná čepička (CER), zrna 150, Ø, délka brusné čepičky, tvar: 1626A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553038 1626A
GTIN	4062406122775
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Vysoká agresivita a rychlý úběr díky **optimalizované vazbě zrn.**

**Keramické zrna (CER)** ideální pro obrábění nerezových ocelí a niklových sloučenin. Vysoký úběrový výkon a chladný brus.

**Použití:**

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

**Upozornění:**

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

**Technický popis**

Tvar	A
Doporučené otáčky	12000 min <sup>-1</sup>
Délka brusné čepičky	26 mm
Ø brusné čepičky	16 mm

Zrnitost	150
Atribut názvu produktu	zrno 150
Druh produktu	Brusná čepička

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodný		