

Garant**Brusná čepička (CER), zrno 80, Ø, délka brusné čepičky, tvar: 1319C****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 553035 1319C |
| GTIN | 4062406122836 |
| Třída artiklu | 51E |

Popis**Provedení:**

Vysoká agresivita a rychlý úběr díky **optimalizované vazbě zrn**.

Keramické zrno (CER) ideální pro obrábění nerezových ocelí a niklových sloučenin. Vysoký úběrový výkon a chladný brus.

Použití:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

Upozornění:

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

Technický popis

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Délka brusné čepičky | 19 mm |
| Tvar | C |
| Ø brusné čepičky | 13 mm |
| Doporučené otáčky | 16000 min ⁻¹ |

| | |
|------------------------|----------------|
| Zrnitost | 80 |
| Atribut názvu produktu | zrno 80 |
| Druh produktu | Brusná čepička |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | omezené použití | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | omezené použití | | |
| CuZn | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |