

Garant GRIDLINE

Výsuvné dno 75 kg, 20×20G, Typ: 75**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	932035 75
GTIN	4062406122973
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Výsuvná police se **100% plným výsuvem** 20×20G. Vpředu otevřená, výška pláště boční 46 mm, montážní výška 75 mm. Bez dírkování pro dělicí drážky.

Vhodné pro:

Skříň ke stroji 24×28G.

Rozsah dodávky:

Výsuvná police kompletní s 1 párem vodicích lišt.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Není vhodné pro vestavbu do pojízdných pláštů.

Technický popis

Užitná šířka	500 mm
Užitná hloubka	500 mm
Užitná šířka v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná hloubka v G	20
Oblast použití	Skříň na náradí
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×20G
Druh produktu	Výsuvná police