


Garant

Brusná čepička (Speciální korund), zrna 150, Ø, délka brusné čepičky, tvar: 0713C

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553053 0713C
GTIN	4062406123505
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Vysoká agresivita a rychlý úběr díky **optimalizované vazbě zrn.**

Speciální korund (A) s pojivem pro univerzální použití ve výrobě nástrojů a forem.

Použití:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasounou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

Upozornění:

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

Technický popis

Ø brusné čepičky	7 mm
Délka brusné čepičky	13 mm
Doporučené otáčky	30000 min ⁻¹
Tvar	C

Brusivo	Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva	A
Zrnitost	150
Atribut názvu produktu	zrno 150
Druh produktu	Brusná čepička

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
Dřevo	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		