


Garant**Nosič brusné čepičky, Ø hlavy, délka hlavy, tvar: 1015G****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553100 1015G
GTIN	4062406123864
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

Drážkovaný, elastický gumový korpus s ocelovou stopkou.

Použití:

Použití zejména v nástrojařství pro dokončovací práce na obtížně přístupných místech.

Vhodné pro:

Brusné čepičky č. 553035 – 553328.

Technický popis

Ø hlavy	10 mm
Maximální počet otáček	45000 min ⁻¹
Ø stopky	3 mm
Délka hlavy	15 mm
Druh produktu	Nosič brusných čepiček