

Garant GRIDLINE

Stůl pracoviště pro nebezpečné látky, Šířka: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	981120 1500
GTIN	4062406121075
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl GridLine Vario se skládá z výškově nastavitelných podnoží, odkládacích polic a zadní stěny z ocelového plechu a také bočního obložení s čtyřhranným děrováním. Eterluxová pracovní deska silná 50 mm, odolná proti opotřebení, odolná vůči oleji, tuku, slabým kyselinám a louhům.

Hloubka = 750 mm

Lakování:

Podstavec s manuálním nastavováním výšky, odkládací police a zadní stěna RAL 7035 světle šedá, boční obklad RAL 7016 antracitová **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Výškový rozsah	950 - 1100 mm
Šířka	1500 mm
Hloubka	750 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení pracoviště	950-1100 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Provedení výškového nastavení	mechanická

Hoffmann rastr děrovaných stěn	9x9
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracoviště s nebezpečnými látkami