

3M**Kotouč pro hrubé čištění (SiC), XT-DC, Ø kotouče: 100mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 555934 100 |
| GTIN | 68410001133692 |
| Třída artiklu | 53M |

Popis

Provedení:

Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se.

Stabilní hrany, extrémně vysoký úběr a dlouhá životnost. Ideální pro odstraňování okují.

Použití:

Radiální použití na pružných hřídelích a přímých bruskách. Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

Technický popis

| | |
|-------------------|------------------------|
| Ø kotouče | 100 mm |
| Ø otvoru | 13 mm |
| Doporučené otáčky | 6000 min ⁻¹ |
| Tloušťka | 15 mm |
| Brusivo | karbid křemíku (SiC) |
| Zkratka brusiva | SiC |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Stupeň tvrdosti | velmi tvrdý |
| Stupeň jemnosti | zvlášť hrubý |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribut názvu produktu | XT-DC |
| Druh produktu | hrubé čisticí rouno |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Kámen | omezené použití | | |
| Laky | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| suchý | vhodný | | |

Příslušenství

Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1

556380 1

Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1-2

556380 1-2