


**3M****Kotouč pro hrubé čištění (SiC), CG-DC, Ø kotouče: 150mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	555938 150
GTIN	53134375440955
Třída artiklu	53M

## Popis

### Provedení:

Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se.

**Vysoký úběr** pro univerzální čištění.

### Použití:

**Radiální použití** na pružných hřídelích a přímých bruskách. Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

## Technický popis

Doporučené otáčky	4000 min <sup>-1</sup>
Ø otvoru	13 mm
Ø kotouče	150 mm
Tloušťka	15 mm
Brusivo	karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva	SiC

Stupeň tvrdosti	tvrdé
Stupeň jemnosti	zvlášť hrubý
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	CG-DC
Druh produktu	hrubé čisticí rouno

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1-2	556380 1-2
---	------------

Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1

556380 1