

3M**Čisticí kotouč (A), BF-DC, Ø kotouče: 150mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	555942 150
GTIN	50048011641459
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se.

Vysoký brusný výkon s jemným finišem.

Použití:

Radiální použití na pružných hřídelích a přímých bruskách. Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

Technický popis

Ø otvoru	13 mm
Ø kotouče	150 mm
Doporučené otáčky	4000 min ⁻¹
Tloušťka	15 mm
Brusivo	normální korund (A)
Zkratka brusiva	A

Stupeň tvrdosti	měkké
Stupeň jemnosti	střední
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	BF-DC
Druh produktu	hrubé čisticí rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		

Příslušenství

Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1

556380 1

Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1-2

556380 1-2