


HOLEX**Kotouč pro hrubé čištění (SiC), Ø kotouče: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	555946 150
GTIN	4062406123932
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se.

Vysoký úběr pro univerzální čištění.

Použití:

Radiální použití na pružných hřídelích a přímých bruskách. Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

Technický popis

Doporučené otáčky	4000 min ⁻¹
Ø kotouče	150 mm
Ø otvoru	13 mm
Tloušťka	15 mm
Brusivo	karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva	SiC

Stupeň tvrdosti	tvrdé
Stupeň jemnosti	zvlášť hrubý
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Druh produktu	hrubé čisticí rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1-2	556380 1-2
Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1	556380 1

