

Garant**Sada pro jemné vyvrtávání Ø 86– 302 mm, Napojení: HW63****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

Kompletní sada přesných vyvrtávacích hlav **pro Ø 86 - 302 mm**, s vyvrtávací hlavou č. 237571 držák vyměnitelných destiček a příslušenství v kufříku. **Rozšířitelná** s držákem vyměnitelných destiček č. 237573 242-402 **až Ø 402 mm**.

Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v Ø.

Použití:

Pro držák vyměnitelné destičky s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..09T3..

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: 237571 HW63

po 1 držáku vyměnitelných destiček: Č. 237573 86-138 pro Ø 86– 138

Č. 237573 136-220 pro Ø 136– 220

Č. 237573 188-302 pro Ø 188– 302

po 1 opěře: Č. 237574 86 pro č. 237573 86-138

Č. 237574 136 pro č. 237573 136-220, 188-302 a 242-402

po 1 přítlačné desce: Č. 237575 86 pro č. 237573 86-138

Č. 237575 136 pro č. 237573 136-220, 188-302 a 242-402

1 vyměnitelná destička: Č. 260058 CU7010 (nebo použít CC.. 09T3)

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219805.

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237697 a č. 237698.

Technický popis

Napojení	HW63
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací nástroj

Příslušenství

Tlačná deskaPro Ø 136 – 402 mm Typ 136 mm	237575 136
PodpěraØ 86 – 138 mm Typ 136 mm	237574 136
Tlačná deskaPro Ø 136 – 402 mm Typ 86 mm	237575 86
CC.T 09T304 Typ CU7010	260058 CU7010
Držák vyměnitelné destičky pro oblast vyvrťovací hlavyØ 242 – 402 mm Typ 136-220	237573 136-220
Vyvrťovací hlavaØ 86 – 402 mm Napojení HW63	237571 HW63
PodpěraØ 86 – 138 mm Typ 86 mm	237574 86
Držák vyměnitelné destičky pro oblast vyvrťovací hlavyØ 242 – 402 mm Typ 86-138	237573 86-138
Držák vyměnitelné destičky pro oblast vyvrťovací hlavyØ 242 – 402 mm Typ 188-302	237573 188-302
Sada pro jemné vyvrťováníØ 86– 302 mm Napojení 1	237570 1