

SWISS TOOLS

Soustružnický držák pravý, PSC, Ø stopky / velikost destičky: 63/12HPmm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 320310 63/12HP |
| GTIN | 2050002004788 |
| Třída artiklu | 36D |

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610 – 320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čepy PSC na poptávku.

Technický popis

| | |
|---|-------------|
| Ø minimálního předvrtání D ₁ min | 80 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 65 mm |
| Vzdálenost hrotů os f | 45 mm |
| Náhradní díl | S01 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 1204.. |
| Ø stopky | 63 mm |
| Upnutí | PSC |
| Způsob použití | pravý |
| Norma pro upínání | ISO 26623-1 |
| Vnitřní chlazení | ano |

Druh produktu

Soustružnický držák