

SWISS TOOLS

Soustružnický držák levý, PSC, Ø stopky / velikost destičky: 63/12HPmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320311 63/12HP
GTIN	2050002004795
Třída artiklu	36D

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610 – 320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čepy PSC na poptávku.

Technický popis

Ø stopky	63 mm
Náhradní díl	S01
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Ø minimálního předvrtání D ₁ min	80 mm
Délka vyložení rozměr A	65 mm
Vzdálenost hrotů os f	45 mm
Upnutí	PSC
Způsob použití	levý
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Soustružnický držák