

SWISS TOOLS

Soustružnický držák pravý, HSK-T, Ø stopky / velikost destičky: 63/16HPmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320050 63/16HP
GTIN	2050002004726
Třída artiklu	36D

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610 – 320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čepy PSC na poptávku.

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D ₁ min	80 mm
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Ø stopky	63 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Náhradní díl	S07
Vzdálenost hrotů os f	45 mm
Upnutí	HSK-T
Způsob použití	pravý
Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano

Typ stopky

Kuželová dutá stopka

Druh produktu

Soustružnický držák