

SWISS TOOLS

**Soustružnický držák neutrální, HSK-T, Ø stopky / velikost destičky – rozměr A: 6316-130HPmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320080 6316-130HP
GTIN	2050002004771
Třída artiklu	36D

**Popis****Upozornění:**

Upínací čep PSC na poptávku.

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610 – 320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Náhradní díl	S07
Ø stopky	63 mm
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Upnutí	HSK-T
Způsob použití	neutrální
Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano
Typ stopky	Kuželová dutá stopka
Druh produktu	Soustružnický držák

