

Garant GRIDLINE

Sada organizérů pro pracovní stůl GridLine 5S, 20×20G, Typ: 1500/5S**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923001 1500/5S
GTIN	4062406124397
Třída artiklu	9GB

Popis**Provedení:**

Organizéry pro 4 zásuvky skříňě pracovního stolu 5S. Skládá se ze zásobníku na drobné díly GridLine easyPick a dělicích příček s drážkami s okrajovými lištami a zásuvných dělicích příček.

Vhodné pro:

Pracovní stůl GARANT GridLine 5S č. 922864 a č. 922874.

Rozsah dodávky:

25 zásobníků na drobné díly GridLine easyPick, 6 dělicích příček s drážkami GridLine, 3 sady vždy po 2 ks krajových lišt GridLine, 12 zásuvných dělicích příček GridLine.

Technický popis

Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	500 mm
Dělicí jednotka	1 G = 25 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	500 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×20G
Druh produktu	Organizér do zásuvky

Příslušenství

Násuvné dělicí přepážkyŠířka 8G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951781 125
Zásobník na drobné díly easyPickVýška 50 mm Šířka×hloubka v G / Typ 4X4/4	951251 4X4/4
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm	951520 100
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951520 125
Zásobník na drobné díly easyPickVýška 50 mm Šířka×hloubka v G / Typ 4X4/2	951251 4X4/2
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 5G vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm	951751 100
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm	951570 100
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 150 mm	951570 150
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951570 125
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 10G vhodné pro zásuvky s výškou čela 150 mm	951801 150
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 4G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951741 125
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 150 mm	951520 150