

Garant GRIDLINE

Pojízdňý kontejner 24G, 20×20G, Výška skřínky / počet zásuvek: 500/5mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927620 500/5
GTIN	4062406124571
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Kontejner 24G se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovacími proužky. Zakrytí rýhovanou gumovou rohoží, zvýšenými okraji a 2složkovými madly Haptoprene®. Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky (říditelná kolečka s brzdou kola a otočného věnce) Ø 125 mm uloženými na kuličkových ložiskách, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, minimální valivý odpor, nízká hlučnost při jízdě a ochrana proti namotávání nití. Zásuvky s **otevíráním jednotlivých zásuvek**, které brání otevření zásuvek během přepravy. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 125

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Nezasouvejte pod elektricky výškově nastavitelná pracoviště č. 920301 – 920316.

Technický popis

Maximální nosnost	600 kg
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Šířka	620 mm
Nosnost horní odkládací plochy	50 kg
Hmotnost	72 kg
Užitná výška	425 mm
Výška zásuvkové skříňky	500 mm
Hloubka	740 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
ComfortClose	ne
Potah nezanechává stopy	ano
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výška	700 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	425 mm
Počet dvířek	0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Se zvýšenou hranou	ano
Počet zásuvek	5
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami

Korpus nahoře otevřený	ne
Počet výsuvných polic	0
Užitná výška pro zásuvky	425 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Dílenský pojízdný kontejner

Příslušenství

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 100 mm	927805 100
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 50 mm	927805 50
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 125 mm	927805 125
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 20	951020 20
Korpus kontejneru 24G pojízdný, pro individuální osazení se zásuvkami Výška pouzdra 500 mm	927730 500
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21