

Garant GRIDLINE

Pojízdný kontejner 24G, 20×20G, Výška skříňky / počet zásuvek: 600/4mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927620 600/4
GTIN	4062406124588
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Kontejner 24G se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovacími proužky. Zakrytí rýhovanou gumovou rohoží, zvýšenými okraji a 2složkovými madly Haptoprene®. Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky (říditelná kolečka s brzdou kola a otočného věnce) Ø 125 mm uloženými na kuličkových ložiskách, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, minimální valivý odpor, nízká hlučnost při jízdě a ochrana proti namotávání nití. Zásuvky s **otevíráním jednotlivých zásuvek**, které brání otevření zásuvek během přepravy. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Nezasouvejte pod elektricky výškově nastavitelná pracoviště č. 920301 – 920316.

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Počet dvířek	0
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Šířka	620 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
ComfortClose	ne
Potah nezanechává stopy	ano
Výška zásuvkové skříňky	600 mm
Výška	800 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Nosnost horní odkládací plochy	50 kg
Hmotnost	69 kg
Se zvýšenou hranou	ano
Užitná výška	525 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	525 mm
Maximální nosnost	600 kg
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Počet zásuvek	4
Hloubka	740 mm
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami

Korpus nahoře otevřený	ne
Počet výsuvných polic	0
Užitná výška pro zásuvky	525 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Dílenský pojízdný kontejner

Příslušenství

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 100 mm	927805 100
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 150 mm	927805 150
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 20	951020 20
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 200 mm	927805 200
Korpus kontejneru 24G pojízdný, pro individuální osazení se zásuvkami Výška pouzdra 600 mm	927730 600
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21