

Garant GRIDLINE

Pojízdňý kontejner 24G, 20×20G, Výška skřínky / počet zásuvek: 700/5mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927620 700/5
GTIN	4062406124595
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Kontejner 24G se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovacími proužky. Zakrytí rýhovanou gumovou rohoží, zvýšenými okraji a 2složkovými madly Haptoprene®. Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky (říditelná kolečka s brzdou kola a otočného věnce) Ø 125 mm uloženými na kuličkových ložiskách, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, minimální valivý odpor, nízká hlučnost při jízdě a ochrana proti namotávání nití. Zásuvky s **otevíráním jednotlivých zásuvek**, které brání otevření zásuvek během přepravy. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 125, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Nezasouvejte pod elektricky výškově nastavitelná pracoviště č. 920301 – 920316.

Technický popis

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Potah nezanechává stopy	ano
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Hloubka	740 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Počet zásuvek	5
Výška	900 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Maximální nosnost	600 kg
Se zvýšenou hranou	ano
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
ComfortClose	ne
Zamykáací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Počet dvířek	0
Šířka	620 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hmotnost	80 kg
Užitná šířka zásuvky v G	20
Nosnost horní odkládací plochy	50 kg
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Užitná výška	625 mm
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami

Užitná výška pro zásuvky	625 mm
Počet výsuvných polic	0
Korpus nahoře otevřený	ne
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Dílenský pojízdný kontejner

Příslušenství

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 125 mm	927805 125
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 20	951020 20
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 250 mm	927805 250
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 100 mm	927805 100
Korpus kontejneru 24G pojízdný, pro individuální osazení se zásuvkami Výška pouzdra 700 mm	927730 700
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21