



## Sada klíčových pilníků, 2složková rukojeť, 6dílná v plastovém pouzdře



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	518975
GTIN	4009215177176
Třída artiklu	56B

### Popis

#### Provedení:

Zámečnické pilníky jsou vyráběny na precizních automatech. **Garantují vysoký výkon broušení a dlouhou životnost.** Polotovary jsou vylisované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. Zámečnické pilníky garantují hladké plochy broušení.

Po 1 pilníku na klíče plochém ostrém, plochém tupém, půlkulatém, kulatém, 3-hranném, 4-hranném. Délka bez stopky 100 mm, sek 2.

S 2-složkovou plastovou rukojetí.

Norma: DIN 7283

### Technický popis

Norma	DIN 7283
Počet pilníků na klíče	6
Druh produktu	Zámečnický pilník

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Al Mg	vhodný
Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití
Ocel < 55 HRC	omezené použití
INOX	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný

## Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40