

**Pružný diamantový pilník, Zrnitost: D126 μ m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	529120 D126
GTIN	4007220004951
Třída artiklu	53B

Popis**Provedení:**

Velmi tenký plastový nosič **na jedné straně** osazený diamantovým brusným zrnem. Výška osazení 0,5 mm.

Použití:

Ideální pro jemné broušení konkávních a konvexních ploch nebo v úzkých mezerách. **Nejvyšší pružnost**, maximální rádius prohnutí 15 mm.

Technický popis

Zrnitost	D126
Stupeň jemnosti	střední
Rozměry	14×165 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Šířka	14 mm
Výška	0,5 mm
Délka	165 mm
Maximální poloměr ohybu	15 mm
Druh produktu	Diamantový pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		