



## Záchytná vana na 200 l sudy bez mřížového roštu, Počet sudů×obsah sudu (l): 2X200



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	981420 2X200
GTIN	4250101184017
Třída artiklu	96V

### Popis

#### Provedení:

S vybráním, pod vany tak může přímo najet vysokozdvizný vozík. Přpravujte pouze prázdné záchytné vany.

Bez mřížového roštu pro přímé umístění 200 litrových sudů nebo malých obalů. Možnost podjetí zdvižným vozíkem.

#### Použití:

**Skladování hořlavých médií není povoleno** (platí pro Německo).

#### Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Skladování: Skladování třída ohrožení vody 1-3

Záchytný objem: 220 l

Výška: 350 mm

Šířka: 865 mm

Hloubka: 1245 mm

Nosnost: 760 kg

Hmotnost: 16 kg

### Technický popis

Nosnost	760 kg
Výška	350 mm
Počet sudů	2
Záchytný objem	220 l
Šířka	865 mm
Obsah sudu	200 l
Hmotnost	16 kg
Hloubka	1245 mm
Skladování	Skladování leptavých látek povoleno
Skladování	Skladování hořlavých látek zakázáno
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Druh produktu	Záchytná vana