



Diamantový hrncový brusný kotouč STARTEC-XP-P D×T×H (mm), 75×30×20, Typ: D64



Údaje o objednávce

Artikové číslo	597952 D64
GTIN	9003172004563
Třída artiklu	53Y

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné hrncové brusné kotouče s diamantovým povlakem v kovovém pojivu se zvýšenou pevností a optimální pojivostí diamantového zrna. Redukce řezných sil, dosažená optimální kombinací zrna-pojiva, umožňuje **nejvyšší brusný výkon** a **rychlosti posuvu**. Nejvyšší stabilita hran zlepšuje **přesnost profilu** i při vysokých posuvech a **prodlužuje intervaly orovnávaní** při stálých výsledcích kvality povrchu. **Specifikace: D64BXP-P STARTEX XP-P.**

Použití:

Vysoce výkonné broušení (broušení drážek) rotačních TK řezných nástrojů. Pro mokré broušení s olejem (doporučeno) nebo emulzí/vodou.

Technický popis

Zrnitost	D64
Zkratka brusiva	D
Specifikace	D64BXP-P STARTEX XP-P
Brusivo	diamant

Tvar	11V9
Ø kotouče D	75 mm
Šířka kotouče T	30 mm
Atribut názvu produktu	75×30×20
Ø otvoru H	20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně	3 mm
Výška brusné vrstvy X	10 mm
Druh produktu	Hrncový brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		