

Garant**Digitální posuvné měřítko IP67 s datovým výstupem včetně sady příslušenství, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412845 150
GTIN	4062406127374
Třída artiklu	41A

Popis**Provedení:**

Digitální posuvné měřítko s obsáhlým příslušenstvím - **umožňuje měření zápichů, drážek a roztečí otvorů.**

- **Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.**
- **Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému.**
- **Ergonomické pouzdro obsahuje na dotyk příjemnou komponentu Haptoprene.**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

1× digitální posuvné měřítko **IP67** s datovým výstupem č. 412690 vel. 150.

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

2 páry nosičů měřicích nástavců krátkých a dlouhých.

3 páry měřicích nástavců s posuvnými měřítky Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.

2 páry měřicích nástavců s měřicím kuzelem Ø 9 mm, 60° a Ø 12 mm, 60°.

1 pár měřicích nástavců s měřicím válečkem Ø 1,5×9 mm.

1× systém pružin pro konstantní měřicí sílu.

1× úhlový klíč.

1× můstek pro měření hloubky 75 mm.

Včetně stabilního plastového boxu.

Náhradní díl:

Víčko datového výstupu č. 412237 vel. D, držák na baterie č. 412237 vel. B.

Technický popis

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Kalibrování	A1
Rozlišení	0,01 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 150 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Počet obsažených baterií	1
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Výška číslic LCD displeje	11,5 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

SlužbyKalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry
Maximální rozsah měření 200 mm

021010 200

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.
Maximální rozsah měření 200 mm

021000 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032

081560 CR2032

Digitální posuvné měřítko IP67 s datovým výstupem Rozsah
měření 150 mm

412690 150

Šroub pro držák hloubkoměru

412236

Krytka pro posuvné měřítko Typ B

412237 B