


Garant**Břitová destička, neutrální, HB720, Ø D_{min} zápch D1/D2: 12/14mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273977 12/14
GTIN	4062406127381
Třída artiklu	21H

Popis

Pozor:

Objednáváná velikost = minimální zapichovací Ø.

Větší zapichovací Ø jsou možné bez úpravy.

$D_1 = D_{\min}$ vnitřní Ø.

$D_2 = D_{\min}$ vnější Ø.

L provedení s větší hloubkou zápchu $t_{\max}$.

Technický popis

Rádus R	0,2 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L_3	9 mm
Tloušťka destiček T	7,7 mm
Posuv f	0,01 - 0,02 mm/ot,
Maximální hloubka řezu $t_{\max}$	1,5 mm
Šířka zápchu w	1 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	14 mm
Povlak	TiCN

Řezný materiál	HB720
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	120 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	120 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	25 m/min	S
GG(G)	vhodný	60 m/min	K
CuZn	vhodný	100 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		