

**Garant****Břítová destička kulatý profil, HB720, Ø Dmin zápich D1/D2: 8/14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273979 8/14
GTIN	4062406127787
Třída artiklu	21H

**Popis****Pozor:**

Objednávána velikost = minimální zapichovací Ø.

Větší zapichovací Ø jsou možné bez úpravy.

$D_1 = D_{\min}$  vnitřní Ø.

$D_2 = D_{\min}$  vnější Ø.

L provedení s větší hloubkou zápichu  $t_{\max}$ .

**Technický popis**

Rádus R	1,5 mm
Tloušťka destiček T	9,2 mm
Posuv f	0,01 - 0,02 mm/ot,
Maximální hloubka řezu $t_{\max}$	3 mm
Vzdálenost hrotu od kraje $L_3$	9 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	14 mm
Povlak	TiCN

Typ	HB720
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	120 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	120 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	25 m/min	S
GG(G)	vhodný	60 m/min	K
CuZn	vhodný	100 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		