

SONO+SWISS®

Ultrazvukový silný čisticí prostředek, Typ: AK**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	082930 AK
GTIN	2050002003552
Třída artiklu	04E

Popis**Provedení:**

Vysoce nasycené **koncentráty** prodlužují životnost zařízení, mají dlouhou dobu použitelnosti a jsou biologicky odbouratelné. Tyto výkonné čističe jsou vyvinuty speciálně pro ultrazvukové čističky (pění atd.) a proto jsou zvláště účinné pro všechny běžné ultrazvukové čističky při frekvencích 25 až 130 kHz. Ve spojení s kavitační silou vytvořenou ultrazvukem uvolňují tyto výkonné čističe znečištění z konstrukčních dílů efektivně a přesto šetrně. Jiné čisticí prostředky, které nebyly vyvinuty speciálně pro ultrazvukové čističky mohou obsahovat ionty, které podporují úběr materiálu anebo korozi. Silné korozní kapaliny, které podstatně zkracují životnost, jsou např. halogenidy. Chloridy a fluoridy v kyselém médiu jsou v tomto ohledu nejagresivnější.

Vysoce vydatný čisticí koncentrát na vodní bázi (výjimka: T3 práškový); speciálně vyvinutý pro použití v ultrazvukových čisticích lázních; biologicky rozložitelný. Kapalný a středně alkalický ochranný antikorozní prostředek.

Použití:

Pro ultrazvukové čisticí přístroje (např. č. 082922 / 082923 / 082924 / 082925).

Upozornění:

Další speciální čističe a jiné velikosti balení možno dodat na poptávku.

Nelze dodávat ve všech zemích.

Tabulku použití najdete na další straně.

Množství náplně kapalina: 1 l

Technický popis

Druh čisticího prostředku	Protikorozní ochrana
Typ	AK
Množství náplně kapalina	1 l
Označení nebezpečné látky	GHS05 žíravé
Poměr smíchání	0,05 - 0,5 %
Doba působení	1 - 5 min
Skladovací teplota	-5 - 30 °C