


Garant**Břítová destička obdélníkový profil, HB720, Ø Dmin zápich D1/D2: 7/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273973 7/12
GTIN	4062406127930
Třída artiklu	21H

Popis**Pozor:**

Objednávána velikost = minimální zapichovací Ø.

Větší zapichovací Ø jsou možné bez úpravy.

$D_1 = D_{min}$ vnitřní Ø.

$D_2 = D_{min}$ vnější Ø.

L provedení s větší hloubkou zápichu t_{max} .

Technický popis

Vzdálenost hrotu od kraje L_3	9 mm
Rádus R	0,2 mm
Tloušťka destiček T	8,8 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	3 mm
Posuv f	0,01 - 0,02 mm/ot,
Šířka zápichu w	2,5 mm
Povlak	TiCN
Typ	HB720

Druh produktu

Mini vyměnitelná břitová destička

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	120 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	120 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	25 m/min	S
GG(G)	vhodný	60 m/min	K
CuZn	vhodný	100 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		