


**Garant****Břítová destička obdélníkový profil, HB720, Ø Dmin zápich D1/D2: 6/12mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273973 6/12
GTIN	4062406127954
Třída artiklu	21H

## Popis

**Pozor:**

Objednávána velikost = minimální zapichovací Ø.

Větší zapichovací Ø jsou možné bez úpravy.

 $D_1 = D_{min}$  vnitřní Ø. $D_2 = D_{min}$  vnější Ø.L provedení s větší hloubkou zápichu  $t_{max}$ .

## Technický popis

Vzdálenost hrotu od kraje $L_3$	9 mm
Rádus R	0,2 mm
Tloušťka destiček T	8,8 mm
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	3 mm
Posuv f	0,01 - 0,02 mm/ot,
Šířka zápichu w	3 mm
Povlak	TiCN
Typ	HB720

Druh produktu

Mini vyměnitelná břitová destička

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	omezené použití	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	120 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	120 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	25 m/min	S
GG(G)	vhodný	60 m/min	K
CuZn	vhodný	100 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		