

**Garant****Vyvrtávací tyč TK eliptická, pravý, Ø stopky DS / délka vyložení L1: 16/75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273969 16/75
GTIN	4062406128067
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- **Nejjednodušší manipulace při výměně břitové destičky.**

Eliptický tvar pro maximální pevnost v ohybu.

Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.

**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 1
Celková délka L	145 mm
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> odsazené držáky	75 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Rozsah použití	axiální vnější zapichování
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

