

Garant**Vyvrtávací tyč TK eliptická, pravý, Ø stopky DS / délka vyložení L1: 12/64mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273969 12/64
GTIN	4062406128029
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Nejjednodušší manipulace při výměně břitové destičky.

Eliptický tvar pro maximální pevnost v ohybu.

Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.

Technický popis

Celková délka L	130 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 1
Nepodepřená délka L ₁ odsazené držáky	64 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Rozsah použití	axiální vnější zapichování
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

