

Garant**Vyvrtávací tyč TK eliptická, pravý, Ø stopky DS / délka vyložení L1: 16/34mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273969 16/34
GTIN	4062406128036
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- **Nejjednodušší manipulace při výměně břitové destičky.**

Eliptický tvar pro maximální pevnost v ohybu.

Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 1
Celková délka L	100 mm
Nepodepřená délka L ₁ odsazené držáky	34 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Rozsah použití	axiální vnější zapichování
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

