

**Garant****Vyvrtávací tyč TK kulatá, pravý, Ø stopky DS / délka vyložení L1: 12/34mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273966 12/34
GTIN	4062406128074
Třída artiklu	21U

## Popis

### Provedení:

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Nejjednodušší manipulace při výměně břitové destičky.

Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.

## Technický popis

Celková délka L	100 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 1
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> odsazené držáky	34 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	11 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Rozsah použití	axiální vnější zapichování
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

