

Garant**Vyvrtávací tyč TK kulatá, pravý, Ø stopky DS / délka vyložení L1: 16/45mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273966 16/45
GTIN	4062406128104
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- **Nejjednodušší manipulace při výměně břitové destičky.**

Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.

Technický popis

Celková délka L	110 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 1
Nepodepřená délka L ₁ odsazené držáky	45 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Rozsah použití	axiální vnější zapichování
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

