



Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000, palce, Rozměr klíče: 1/2palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	614890 1/2
GTIN	4013288167385
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°. Otevřená strana s profilem dvojitého 6-hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 177 mm

Šířka čelisti b: 27,3 mm

Výška čelisti h₁: 7 mm

Výška očka h₂: 8,6 mm

Ø očka D: 25 mm

Technický popis

Délka klíče L	177 mm
Výška čelisti h ₁	7 mm
Šířka čelisti b	27,3 mm
Rozměr klíče	1/2 palec
Ø očka D	25 mm
Výška očka h ₂	8,6 mm
Rozměry velikostí klíčů	palcové
Označení výrobce	6000 Joker Imperial

Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	80
Úhel uchopení	4,5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč