

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky DS / délka vyložení L1: 16/20mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273963 16/20
GTIN	4062406128142
Třída artiklu	21U

## Popis

### Provedení:

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Nejjednodušší manipulace při výměně břitové destičky.

## Technický popis

Celková délka L	100 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 1
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> odsazené držáky	20 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč