

Mitutoyo**Digitální výškoměr QM-Height, Typ: 350****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	445233 350
GTIN	4946368760568
Třída artiklu	44B

Popis**Provedení:**

Velmi přesný, kompaktní, ručně nastavitelný výškoměr se snadno odečitatelným monochromním LCD displejem. Celá řada měřicích a analytických funkcí pro zpracování dat. Rychlá, jednoduchá volba funkcí a všech důležitých výpočtů vnitřních a vnějších průměrů a vzdáleností. Neomezená rychlost posuvu. Vylepšená životnost baterií.

Použití:

Ideální pro dílny a měřicí pracoviště.

Rozsah dodávky:

Včetně kuličkového dotyku Ø 5 mm, kalibračního bloku, 4 baterií č. 081561 vel. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Dotyk, rýsovací jehla, datový kabel a síťový adaptér.

Technický popis

Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,001 / 0,0005 mm
Způsob pojezdu měřicích saní	ruční
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm

Měřicí síla	1,5 ±0,5 N
Počet obsažených baterií	4
Kalibrování	E2
Odchylka pravouhlosti (čelně)	7 µm
Přesnost opakování – rovina	1,8 µm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 LR6
Maximální rozsah použití	0 - 465 mm
Rozsah měření	0 - 350 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Zdroj energie	Síťový provoz
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Výškoměr

Služby

KalibrováníDigitální výškoměr Maximální rozsah měření 400 mm	024000 400
Kalibrace DAkkSDigitální výškoměr Maximální rozsah měření 400 mm	024010 400

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------