

Mitutoyo**Digitální výškoměr QM-Height, Typ: 600****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	445233 600
GTIN	4946368760582
Třída artiklu	44B

Popis**Provedení:**

Velmi přesný, kompaktní, ručně nastavitelný výškoměr se snadno odečitatelným monochromním LCD displejem. Celá řada měřicích a analytických funkcí pro zpracování dat. Rychlá, jednoduchá volba funkcí a všech důležitých výpočtů vnitřních a vnějších průměrů a vzdáleností. Neomezená rychlost posuvu. Vylepšená životnost baterií.

Použití:

Ideální pro dílny a měřicí pracoviště.

Rozsah dodávky:

Včetně kuličkového dotyku Ø 5 mm, kalibračního bloku, 4 baterií č. 081561 vel. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Dotyk, rýsovací jehla, datový kabel a síťový adaptér.

Technický popis

Kalibrování	E2
Počet obsažených baterií	4
Odchylka pravouhlosti (čelně)	12 µm

Rozsah měření	0 - 600 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 LR6
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,001 / 0,0005 mm
Přesnost opakování – rovina	1,8 μm
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 μm
Způsob pojezdu měřicích saní	ruční
Maximální rozsah použití	0 - 715 mm
Měřicí síla	1,5 ±0,5 N
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Zdroj energie	Síťový provoz
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Výškoměr

Služby

Kalibrace DAkkSDigitální výškoměr Maximální rozsah měření 800 mm	024010 800
KalibrováníDigitální výškoměr Maximální rozsah měření 800 mm	024000 800

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------