

**Mitutoyo****Digitální výškoměr QM-Height se vzduchovým polštářem, Typ: 350****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	445234 350
GTIN	4946368760605
Třída artiklu	44B

**Popis****Provedení:**

Velmi přesný, kompaktní, ručně nastavitelný výškoměr se snadno odečitatelným monochromním LCD displejem. Celá řada měřicích a analytických funkcí pro zpracování dat. Rychlá, jednoduchá volba funkcí a všech důležitých výpočtů vnitřních a vnějších průměrů a vzdáleností. Neomezená rychlost posuvu. Vylepšená životnost baterií.

**Vzduchový polštář pro snadné a plynulé posunování.****Použití:**

Ideální pro dílny a měřicí pracoviště.

**Rozsah dodávky:**

Včetně kuličkového dotyku Ø 5 mm, kalibračního bloku, 4 baterií č. 081561 vel. LR6.

**Zvláštní příslušenství:**

Dotyk, rýsovací jehla, datový kabel a síťový adaptér.

**Technický popis**

Přesnost opakování – rovina	1,8 µm
Měřicí síla	1,5 ±0,5 N
Kalibrování	E2

Maximální rozsah použití	0 - 465 mm
Odchylka pravoúhlosti (čelně)	7 µm
Počet obsažených baterií	4
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,001 / 0,0005 mm
Způsob pojezdu měřicích saní	ruční
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 LR6
Rozsah měření	0 - 350 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Zdroj energie	Síťový provoz
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Výškoměr

## Služby

KalibrováníDigitální výškoměr Maximální rozsah měření 400 mm	024000 400
Kalibrace DAkkSDigitální výškoměr Maximální rozsah měření 400 mm	024010 400