

HEDI

Navíječka kabelů, Typ: 15N2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081197 15N2
GTIN	4003644000494
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Navíječka kabelů s **vedeným automatickým vytahováním a navíjením, několikanásobná aretace každé otáčky**. Uzavřený **plastový plášť**, odolný proti lomu. Tepelná **ochrana proti přetížení**, robustní neoprenový kabel H07RN-F s přípojovací spojkou.

Jednoduchá montáž na stěnu, resp. na strop s **rozsahem otáčení 150°**.

Funkce:

IP24: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles $\varnothing < 12$ mm, musí ale být zabráněno dotyku.

Použití:

Zlepšená ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním způsobeným kabely na podlaze.

Upozornění:

Pružinou poháněná navíječka hadic viz č. 080066 až 080079.

Technický popis

Typ	15N2
Délka	361 mm
Výška	450 mm
Délka kabelu	15 m

Konstrukce kabelu	5G2,5
Jmenovitý výkon odvinutý	5000 (16 A) W
Materiál kabelu	Neoprenová guma
Šířka	208 mm
Třída kabelu	H07RN-F
Materiál korpusu	plast
Jmenovité napětí	400 V
Ochranná třída IP	IP 24
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Navíječka kabelů