

Garant**Vysoce výkonný pilník s povlakem z tvrdého chromu sek 2, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	519100 1
GTIN	4062406128586
Třída artiklu	51S

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonné pilníky s povlakem z tvrdého chromu s tvrdostí **HRC 67** pokrývají širokou oblast použití od měkkých materiálů jako **hliník**, až po velice tvrdé materiály jako **vysoce legované oceli, INOX a keramika**. Délka bez stopky 100 mm.

Výhoda:

- **Vysoká odolnost proti korozi**
- **3-6krát delší životnost v porovnání s běžnými pilníky.**
- **Žádné zanášení při opracování velice měkkých materiálů.**

Technický popis

Průřez	10,7×3,2 mm
Délka bez stopky	100 mm
Popis tvaru	plochý
Typ seku	sek 2
Druh produktu	Víceúčelový pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		

Ocel < 1400 N/mm	vhodný
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	omezené použití
INOX	vhodný
Ti	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
Uni	vhodný
suché	vhodný