



## Diamantový plech, Zrnitost: D64 $\mu$ m



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	529112 D64
GTIN	4007220955918
Třída artiklu	53B

### Popis

**Provedení:**

Pružný diamantový plech, **oboustranně** osazený diamantovým brusným zrnem. Výška s osazením 0,7 mm.

**Použití:**

Ideální pro broušení na konkávních a konvexních površích.

**Upozornění:**

Diamantové pilníky lze čistit v petroleji pomocí kovového kartáče (např. 576000).

### Technický popis

Stupeň jemnosti	jemný
Zrnitost	D64
Rozměry	35×350 mm
Brusivo	Diamant
Zkratka brusiva	D
Šířka	35 mm
Výška	0,7 mm
Délka	350 mm
Druh produktu	Diamantový pilník

### Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		